

Plošná váha typ DE, maximální rozsah vážení: 6kg



Údaje o objednávce

Artikové číslo	479604 6
GTIN	4045761111356
Třída artiklu	47D

Popis

Provedení:

- Robustní plošinová váha použitelná jako balíková, průmyslová a počítací.
- Váha se dvěma vážicími rozsahy s automatickým přepínáním (přesnější odečítání v dolní části rozsahu vážení).
- Zobrazovací jednotku s výškou číslic 25 mm možno montovat či postavit mimo plochu váhy díky ohebnému kabelu.
- Možnost provozu na elektrický proud nebo na baterie.
- Automatické vypnutí po 3 min.
- Seřizovací program CAL: Pro nastavování přesnosti (nutné kontrolní závaží na poptávku).
- Počty kusů: Referenční počty kusů volitelně 5, 10, 25, 50 ks.
- Receptura: Zvláštní paměť pro hmotnost tárovací nádoby a součásti receptury (netto celkem).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

1 baterie č. 081561 vel. 6LR61, kontrolní závaží, interní akumulátor, držák na stěnu, tiskárna a stojan pro zobrazovací jednotku na poptávku.

Technický popis

Hmotnost netto	4 kg
Kusová hmotnost minimální	4 g
Reprodukovatelnost	1 g
Označení výrobce	DE
Odečítání horního rozsahu vážení	2 g
Doba ustálení	2 s
Rozměr vážicí desky	318×308 mm
Maximální rozsah vážení	0 - 6 kg
Odečet	1 g
Kalibrování	K2
Ochranná třída IP	IP 65
Zobrazovací jednotka s výškou číslic	25 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Plošná váha

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/479604-6>