Garant

Vario Plus Eco Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 26/39mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274516 26/39
GTIN	4067263950592
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.
Passend für:
Klemmhalter Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.
Achtung:
Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).
Hinweis:
D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe t_{max}	18 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D_2	39 mm
passende Wendeschneidplatte	Nr. 273664 – 273786
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	26 mm

Serie	Vario plus Eco
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger