

**PU-Spiralschlauch 1/2 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe Ø 11x16 mm,
nutzbare Schlauchlänge: 4m****Bestelldaten**

Bestellnummer	080249 4
GTIN	7391390305435
Artikelklasse	08A

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20 / + 60 °C. maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

Technische Beschreibung

Material	PU-Spiralschlauch
Schlauch Innen-Ø	11 mm
nutzbare Schlauchlänge	4 m
Anschluss Schnellkupplung	1/2 Zoll
Schlauch Außen-Ø	16 mm
Farbe	blau

Anschluss Stecknippel	1/2 Zoll
maximaler Berstdruck	35 bar
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Produktart	Schlauch

Zubehör

SicherheitskupplungAußengewinde Anschluss-
Außengewinde 1/2 Zoll

080276 1/2