



12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	642100 24
GTIN	4018754005321
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug.

Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Mutter werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	32 mm
Schlüsselweite	24 mm
Länge	42 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 3124

Datenblatt

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	HPQ®-Hochleistungsstahl
Oberfläche	über Nickel verchromt
mit AS-Drive-Profil	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz