

Garant**GARANT Master Mute ištekimo įrankio laikiklis PSC slopina vibracijas, PSC 63, Koto Ø / naudingasis ilgis L1: 16/64mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265064 16/64
GTIN	4069515026796
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:****Su moduline sąsaja, tinkama kitų gamintojų sistemoms (pvz., Iscar).**

Koto konstrukcija Ø 50 mm ir Ø 60 mm dešinės pusės. Kairės pusės tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Tinka:

GARANT Master Mute pjovimo galvutė Nr. 265100 – 265377.

Pastaba:Naudingasis ilgis pailgėja iki atitinkamos keičiamos pjovimo galvutės ilgio L. Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	102 mm
Koto Ø	16 mm
Montavimo varžtų rinkinys	269026 1
Naudingasis ilgis L ₁	64 mm
Serija	Master Mute
Aušinimo kanalų kiekis	3
Laikiklis	PSC 63
Virpesiai	slopinantis vibracijas

Laikiklio norma	ISO 12164-3
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis