

Garant**Zvinovací meter s priezorom 10 kus, Dĺžka pásu: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG4605 3
GTIN	4069515042680
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

- **Plastové teleso s odolnosťou proti nárazom.**
- **Vložené hliníkové profily na obidvoch funkčných plochách. Tým exaktné dosadacie plochy pre vnútorné a vonkajšie meranie.**
- **Hliníkový profil odolný proti vysokým teplotám a mechanickému namáhaniu.**
- **Meracie pásmo lakované vypaľovaním, čierne potlačené. Bombírované = stabilné proti zalomeniu s klzným koncovým hákom (pre vnútorné a vonkajšie meranie). Silne kontrastná stupnica odolná voči oderu a chránená proti korózii.**
- **Členenie mm/mm (horná hrana/dolná hrana).**
- **Zobrazovacie okienko sa nachádza v rovnakom odčítacom smere.**

Rozsah balenia:

10x zvinovací meter č. 462210 veľ. 3.

Technický opis

Puzdro Dĺžka	63 mm
Puzdro Šírka	24 mm
Dĺžka pásu	3 m
Výška puzdra	63 mm
Kalibrácia	G1

Technický list

Norma	EG II
Šírka pásu	16 mm
Druh produktu	Meracie pásmo
USP1	Zvinovací meter s priezorom

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG4605 3