

**Vyměnitelná břitová destička VBMT na střední obrábění 50 ks, HBT130,
Velikost: 160408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2692 160408
GTIN	4067263097204
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160408
Počet kusů	50
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	TiCN
Obsah	261259 HBT130
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2692 160408