



## Chiave a bussola, piegata, Apertura: 25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	621340 25
GTIN	4045197528247
Classe articolo	62C

### Descrizione

**Esecuzione:**

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale su entrambi i lati; Dim. 6 e 7 esagonali su entrambi i lati, dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegate a 90 – 95°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

### Descrizione tecnica

Ø Foro F	20 mm
Profilo di manovra lato corto	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Lunghezza chiave L <sub>1</sub>	260 mm
Apertura	25 mm
Lunghezza chiave L <sub>2</sub>	56 mm
Profilo di manovra lato lungo	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Angolo	90 - 95 grado
Processo di produzione	forgiate
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	es. cromata
Aperture uguali da entrambi i lati	sì
Tipo di prodotto	Chiave a bussola