

**Fordelspakning friktionsbor, standard (med krave), langt, INOX, 5 stk.****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG0756 M5
GTIN	4069515042987
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

Friktionsbor, standard (med krave), til brug i rustfrie materialer, **som nr. 080756.**

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Særligt egnet til rustfrit stål.

Passer til:

HOLEX ER-spændepatroner nr. 308964, ER-spændenøgler nr. 309680, HOLEX rulletapper nr. 139130 eller nr. 139180 samt holder HOLEX M-Drill nr. 080750.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet dreveffekt	1 kW
Kernehul-Ø	4,5 mm
Skaft-Ø	6 mm
Anbefalet omdrejningstal	2600 min ⁻¹

Materialetykkelse	0,7 - 3 mm
Indhold	5" stk.
Produkttype	Friktionsbor

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG0756 M5