

Garant

Hörnhyllplan, förzinkade med tvärbalkar, Passar till hyllställsanslutning med djup: 400mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	990370 400
GTIN	4045197517746
Artikelklass	91I

Beskrivning**Utförande:**

3 tvärbalkar för upphängning i stolpramar/hörnstöd, den förzinkade hörnhyllan läggs på tvärbalkarna.

Användningsdata:

För hörnenheter.

Lackering:

Tvärbalkar **alltid** antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

hyllplanets gavelsida (mått A)	777 mm
Tjocklek	38 mm
Passar till hyllställsanslutning med djup	400 mm
hyllplanets djup (mått B)	900 mm
Hyllplan bredd	975 mm
Hyllplanets djup	975 mm
Användningsområde	Golvhyllställ

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	120 kg
Hyllplanets tjocklek	38 mm
Material	förzinkade
Produktslag	Hylla