



### Vaso de seis caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 55mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 644500 55     |
| GTIN              | 4018754008889 |
| Clase de artículo | 63A           |

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

#### Norma:

DIN 3124-S

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

### Descripción técnica

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Ancho de llave            | 55 mm                    |
| Ø lado de salida          | 72 mm                    |
| Longitud                  | 80 mm                    |
| Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul                  |
| Perfil de salida          | Llave de vaso de 6 caras |
| Tipo de producto          | Vaso                     |

## Hoja de datos