

Garant GRIDLINE

Podnož s elektrickým proudem a stlačeným vzduchem, Výška 900 mm, Typ: DE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	927068 DE
GTIN	4062406755669
Třída artiklu	9GG

Popis

Provedení:

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Rozsah dodávky:

Podnož se dvěma zásuvkami Schuko s montážním materiálem, bez kabelového propojení. Včetně bezpečnostní jednoruční spojky, rychlouzavírací spojka JS 7,2 a 3/8palcový připojovací závit, až 10 bar.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podnože bez zadní stěny nebo korpusu skříně vyžadují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení. Výška odpovídá spodní hraně pracovní desky.

Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

Technický popis

Vhodné pro hloubku desky	750 mm
--------------------------	--------

Technický list

Jmenovité napětí	250 V
Výška	900 mm
Hloubka	700 mm
Jmenovitý proud	16 A
Zásuvka typ	F
Šířka	50 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atribut názvu produktu	Výška 900 mm
Druh produktu	Energetický modul

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/927068-DE>