

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 30 kusů,
HB7035-2, Velikost: 160408**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2866 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	261374 HB7035-2
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 mm/min
Rohový rádius	0,8 mm
Tolerance	M

Technický list

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2866 160408