

Garant**Master Mute sisäsorvauspidin A.. SDUCL 93°, kääntöterille DC..., vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265015 40/11
GTIN	4069515024792
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Sisäsorvauspidin voidaan lyhentää L_{min} pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	A40X SDUCR/L11
varren $\varnothing D_s$	40 mm
Ulkonema L_1	240 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	50 mm
Keskisiirto L_3	27 mm
Kokonaispituus L	359 mm
Sarja	Master Mute
Standardi	Tehdasnormi
Aluslevy	269005 18
Aluslevyn ruuvi	269013 8
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50

Asetuskulma κ	93 astetta
L _{min}	240 mm
Käyttötapa	Vasen
Varren muoto	Teräs
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/265015-40/11>