

Garant

Mechaniker-Handschuh Hybrid, Handschuhgröße: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	094005 10
GTIN	4062406295516
Artikelklasse	01H

Beschreibung

Ausführung:

Robuster, aber sehr flexibler Mechaniker-Handschuh für schwere Tätigkeiten und den Umgang mit schweren, unhandlichen Gegenständen. Die Handinnenfläche besteht aus einem äußerst abriebfesten Kunstleder. Zusätzlich absorbiert ein gepolsterter Bereich Stöße und Schläge und schont somit die Hand zusätzlich. Der Handrücken ist elastisch und zugleich atmungsaktiv um größtmöglichen Komfort zu gewährleisten. Die Zeigefinger der Handschuhe sind geeignet um Touchscreens zu bedienen. Somit kann unter anderem ein Smartphone genutzt werden, ohne den Handschuh auszuziehen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	10
Schutz-Kategorie	Kategorie II

Handschuh-Art	Mehrzweckhandschuhe
Inhalt	1
Trocknen	Lufttrocknen
Handschuheigenschaft	Klettverschluss
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
EN 388	4111X
Trägermaterial	Kunstleder/ Spandex
Anwendungsbereich	Heavy Duty
Länge	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	X
Produktart	Mehrzweckhandschuhe