

FLUKE.

### Multimeter mit Wärmebild, Typ: 279FC



### Bestell Daten

Bestellnummer	473324 279FC
GTIN	
Artikelklasse	47H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Voll ausgestattetes Digitalmultimeter **mit integrierter Wärmekamera**. 3,5 Zoll LCD-Farbdisplay für beste Ablesbarkeit. Die Kombination von zwei Messgeräten wurde zur Steigerung der Produktivität entwickelt. Mit Thermografie erkennt man elektrische Probleme schnell und sicher und kann sich dadurch viele zeitaufwendige Messungen und Validierungen ersparen.

**Fluke Connect** verbindet Ihr Messgerät über Bluetooth® mit Ihrem Smartphone.

- **Sicherung von Messungen und Bildern.**
- **Darstellung von Trends und Überwachung von Prozessen.**
- **Berichterstellung und -versendung per Mail, Übertragung von Live-Bilder und -Messdaten.**

#### Norm:

**IEC 61010; EN 61326-1**

#### Lieferumfang:

Inklusive Messleitungen, Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät.

### Technische Beschreibung

Kalibrierung	I3
--------------	----

## Datenblatt

Kalibrierung	I5
Grundgenauigkeit	0,09 %
Diodenprüfung	ja
Frequenz	0,01 Hz – 100 kHz
Kapazität	1 nF – 10 mF
Anzeigeumfang	6000
Gleichspannung DC	0,1 mV – 1000 V
Wechselstrom AC	0,1 mA – 10 A
Messverfahren	TRUE RMS
Schnittstelle	Fluke Connect
Temperatur	-20 - 200 °C
Durchgangsprüfung	ja
Wechselspannung AC	0,1 mV – 1000 V
Gleichstrom DC	0,1 mA – 10 A
Widerstand	0,1 Ω – 50 MΩ
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V
Überspannungskategorie	CAT IV 600 V
Thermische Empfindlichkeit	≤0,2 K
Sichtfeld	36×27 mm
Detektorgröße	80 × 60 px
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Multimeter