

Garant

Codolo barra alesatrice GARANT Master Mute antivibrante, Ø codolo / lunghezza complessiva L: 32/416



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265076 32/416
GTIN	4069515037426
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Con interfaccia modulare, adatta ai sistemi di altri produttori (es. Iscar).

Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S! $D_{min.} = \text{Ø codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3$. Lunghezza utile = lunghezza complessiva L meno lunghezza di serraggio (consigliata = $3 \times D$). Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Set di viti di montaggio	269026 5
Ø Gambo	32 mm
Lunghezza complessiva L	416 mm
Lunghezza di serraggio consigliata	96 mm
Campo non serrabile S	151 mm
Esecuzione	Acciaio
Numero di canalini per LR	3
Filettatura di raccordo	G1/2
Serie	Master Mute

Scheda tecnica

Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265076-32/416>