

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 120408**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2411 120408
GTIN	4067263092322
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Obsah	250158 HB7020-2
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2411 120408