



Paquete económico de acoplamiento industrial de rosca exterior



Datos de pedido

Número de pedido	GG0230 1/2
GTIN	4067263138259
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento industrial construido para un caudal elevado optimizado de 2000 l/min (aire), **VL 7,8**. Acoplamiento de cierre rápido por un lado, de alta calidad y robusto. Válvula optimizada para el flujo, caudales extremadamente elevados, caída de presión reducida, larga vida útil, gran seguridad de funcionamiento y estanqueidad absoluta.

Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Material:

Latón niquelado, casquillo de acero templado y niquelado.

Descripción técnica

Presión de servicio máx.	35 bar
Material	Latón
Valor del flujo	2000 l/min
Rosca exterior conexión	1/2 pul

Tipo de producto

Acoplamiento

Accesorios

Acoplamiento industrialRosca exterior Rosca exterior
conexión 1/2 pul

080230 1/2