

Garant**SNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7120-1,
Velikost: 120412****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2944 120412
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4:25 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vsebina	251226 HB7120-1
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2944 120412