



Pack promotionnel Lampe-stylo à LED avec batterie



Données de commande

N° commande	GG1361 160
GTIN	4067263138013
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED rechargeable, modèle robuste en aluminium anodisé. **La commutation sur 2 niveaux avec fonction Boost supplémentaire offre une puissance lumineuse exceptionnelle** pour toutes les applications. La mise au point d'une seule main permet un réglage rapide et aisément du faisceau lumineux.

- **Surveillance de charge et de décharge grâce à des LED de couleur dans l'interrupteur.**
- **Longue durée de fonctionnement avec puissance lumineuse constante.**
- **Prise de charge USB-C.**
- **Dispositif de stabilisation.**
- **Avec tête de lampe focalisable.**

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C et batterie. Avec clip de poche pratique.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 081365

Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Ampoule	Lampes à LED
Flux lumineux niveau 2	50 lm
Durée d'éclairage niveau 2	3 h
Tension de la batterie	3,7 V
Longueur totale	154 - 161 mm
Ø tête	18 mm
Capacité de la batterie	0,6 Ah
Fonction lampe de poche	Focalisation
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids	41 g
Batterie interchangeable	oui
Durée d'éclairage	1 h
Indice de protection IP	IP 54
Flux lumineux Boost	250 lm
Durée d'éclairage en mode Boost	30 s
Nombre de batteries incluses	5
Flux lumineux	150 lm
Valeur CRI	>80
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Lampe-stylo à LED avec batterie Type 160	081361 160
Batteries de rechange 10840	081365 10840