



Korpusová svěrka „Revo KRE“, Rozsah upínání a: 1250mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860291 1250
GTIN	4008158040165
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Lišta z profilové oceli, galvanicky pozinkovaná. Kluzný třmen s dvojitou ochranou proti sklouznutí. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný. Plastové pouzdro, zesílené kovem. Upínací síla do **8000 N**.

- **Extrémně velké upínací plochy se snímatelnými ochrannými krytkami**
- **Ochranné opěrky obrobku, snímatelné**
- **Otáčením spodní části se z upínací svěrky stane rozpěrná svěrka**
- **2složková rukojeť s vnitřním šestihranem (OK6) komfortní dosažení upínací síly**

Použití:

Svěrka upíná okolo lišty, tedy i vzadu a po stranách lišty. Díky tomu jsou přístupná i upínací místa, nedosažitelná běžnými šroubovými svěrkami. Pro funkci rozpínání **přesuvná bez použití náradí**.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 860290.

Technický popis

Rozsah upnutí a	1250 mm
-----------------	---------

Technický list

Rozpěrná vzdálenost e	255 - 1355 mm
Pracovní rádius b	95 mm
Hmotnost	3,87 kg
Průřez vodicí lišty	29×9 mm
Označení výrobce	REVO KRE
Maximální upínací síla	8000 N
Druh produktu	Svěrka