

Garant**DNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 darab, HB7020-2, Méret: 110404**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2429 110404
GTIN	4067263092827
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 370 mm/min
Tartalom	250752 HB7020-2

Adatlap

Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Darabszám	50
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2429 110404