



Cheie inelară, Deschiderea cheii: 19mm



Date comandă

Numărul de comandă

GG6035 19

GTIN

Clasa articolului

GGN

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie bună a forței.

Capătul inelar cu profil **AS-drive**. (Ref. 3,2 – 5 cu hexagon).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Livrare:

5 bucăți chei inelare cod 613500 19.

Notă:

Avantaj:

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Descriere tehnică

Fișă de date

Înălțime maximă cioc h_1	9 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Lungime cheie L	230 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	14 mm
Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Standard	DIN 3113 A
Poziție inel	15 grad
Proces producție	Forjate în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	Cromate cu nichel
Tip produs	Chei reglabile
USP1	5 bucăți chei inelare

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG6035 19