

Platformweegschaal, type DE, Maximaal weegbereik: 6kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	479604 6
GTIN	4045761111356
Artikelklasse	47D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Robuuste platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.**
- **Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).**
- **Afleesunit met cijferhoogte 25 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.**
- **Omschakelbaar van netstroom op batterijen.**
- **Auto-Off na 3 minuten.**
- **Justeerprogramma CAL: Voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justeergewicht op aanvraag)**
- **Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.**
- **Receptuur: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).**

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

1 Batterij nr. 081561 maat 6LR61, justeergewicht, interne accu, wandhouder, printer en statief voor afleesunit op aanvraag.

Technische beschrijving

Nettogewicht	4 kg
Stuksgewicht minimaal	4 g
Reproduceerbaarheid	1 g
Artikelomschrijving producent	DE
Aflezings bovenste weegbereik	2 g
Insteltijd	2 s
Afmetingen weegplateau	318×308 mm
Maximaal weegbereik	0 - 6 kg
Aflezings	1 g
Kalibratie	K2
IP-klasse	IP 65
Cijferhoogte afleesunit	25 mm
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Platformweegschaal

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/479604-6>