

**Garant**

**GARANT Master Mute ištekimo įrankio laikiklis, HSK-T slopina vibracijas, HSK-T 63, Koto Ø / naudingasis ilgis L1: 40/290mm**



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 265060 40/290 |
| GTIN             | 4069515026390 |
| Produktų klasė   | 29E           |

### Aprašymas

**Modelis:**

**Su moduline sąsaja, tinkama kitų gamintojų sistemoms (pvz., Iscar).**

**Tinka:**

GARANT Master Mute pjovimo galvutė Nr. 265100 – 265377.

**Pastaba:**

Naudingasis ilgis pailgėja iki atitinkamos keičiamos pjovimo galvutės ilgio L. Naudoti **tik su vidiniu aušinimu** (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

### Techninis aprašymas

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Koto Ø                          | 40 mm                  |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 346 mm                 |
| Montavimo varžtų rinkinys       | 269026 3               |
| Serija                          | Master Mute            |
| Aušinimo kanalų kiekis          | 3                      |
| Laikiklis                       | HSK-T 63               |
| Virpesiai                       | slopinantis vibracijas |
| Laikiklio norma                 | ISO 26623-1            |
| Laikiklio norma                 | ISO 12164-3            |

## Duomenų lapai

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Bazinis laikiklis