Datenblatt

Arbeitsplatzmatte 100 % Nitrilgummi ölfest, schwarz

Bestelldaten

Bestellnummer	964566
GTIN	662641769168
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:
100% Nitrilgummi, **ölfest.**
Beschreibung:
- **Industrie-Arbeitsplatzmatte mit geschlossener Anti-Rutsch-Oberfläche.**
- **19 mm dickes Material bietet hohen ergonomischen Nutzen und Anti-Ermüdungseffekt.**
- **Flexibles Stecksystem Fliese 91×91 cm, ermöglicht optimale Anpassung an Gegebenheiten vor Ort.**
- **Flexible Kantenlösung ermöglicht Außen- und Innenecken.**
- **Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130 und BGR 181. Aus nahezu unverwüstlichem Gummi.**
- **Silikonfrei, daher für Lackierereien geeignet. Resistent gegen die meisten Chemikalien und gegen extreme Temperaturen.**

Hinweis:
Passende Kantenleisten unter Nr. 964577 und 964578 jeweils Gr. 0 und 1.
Bei starker Funkenbelastung für gute Belüftung sorgen.

Technische Beschreibung

Stärke	19 mm
silikonfrei	ja
Oberfläche	Anti-Rutsch-Oberfläche
mit Sicherheitskanten	erweiterbar
steckbar	ja

Datenblatt

Material	Nitrilgummi
Gewicht	12,7 kg
Breite	91 cm
Länge	91 cm
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181	R9
Steh-Komfort	Anti-Rutsch
Steh-Komfort	Isolierung (Temperatur)
Steh-Komfort	Anti-Ermüdung
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	ölfest
Farbe	schwarz
Produktart	Arbeitsplatzmatte