

Platforminės svarstyklės, tipas DE, maksimalios svėrimo ribos: 6kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	479604 6
GTIN	4045761111356
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtos platforminės svarstyklės tinka naudoti kaip siuntų, pramonines arba skaičiavimo svarstyklės.
- Dviejų lygmenų svarstyklės su automatiniu nuskaitymo perjungimu (tikslusnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
- Ekranas su 25 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
- Maitinimas baterijomis arba iš elektros tinklo.
- Automatinis išsijungimas po 3 minučių.
- Kalibravimo programa CAL: Tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai)
- Vienetų skaičius: Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
- Sudėtis: Atskiras duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto - viso).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginiu gaubtu.

Priedai pasirinktinai:

1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61, kontrolinis svarelis, vidinis akumuliatorius, sieninis laikiklis, spausdintuvas ir stovas ekranui užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Svoris neto	4 kg
Minimalus vieneto svoris	4 g
Atkartojimas	1 g
Gamintojo pavadinimas	DE
Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas	2 g
Reguliavimo laikas	2 s
Svėrimo plokštės matmenys	318×308 mm
maksimalios svėrimo ribos	0 - 6 kg
Padalos vertė	1 g
Kalibravimas	K2
IP apsaugos klasė	IP 65
Rodomo vieneto skaitmens aukštis	25 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/479604-6>