



### Kurzbohrfutter, PSC 63, Spannbereich: 1-16mm



#### Bestelldaten

Bestellnummer	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Artikelklasse	31B

#### Beschreibung

##### Ausführung:

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Sandgestrahlt.
- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

##### Lieferumfang:

Inklusive Torx® - Spannschlüssel.

##### Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893.

#### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	93,1 mm
Außen-Ø D	50 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Spannbereich	1 - 16 mm

## Datenblatt

Aufnahme	PSC 63
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
maximales Anzugsdrehmoment M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/308595-1-16>