

**6-hranný uhlový klúč poniklovaný, Šestťhran: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626037 32
GTIN	4062406229542
Trieda položky	62B

Popis**Prevedenie:**

Niklovaný povrch.

Uhlová stopka; podľa normy DIN 911/DIN ISO 2936. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené.

Technický opis

Povrch	poniklovaný
Šestťhran	32 mm
Dĺžka ramien	347×157 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač