

## Einzelprüfstift Toleranzklasse 2, Typ: 01



### Bestelldaten

Bestellnummer	483910 01
GTIN	2050001862891
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet ( $60 \pm 2$  HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläppt. Ab Ø 1,5 mm maßlich gekennzeichnet, 0,1 mm – 0,99 mm ohne Fase. Ab 1,0 mm eine Seite mit Fase.

**Toleranzklasse 2:** Stift-Ø  $\pm 0,002$  mm.

**Verwendung:**

Vor dem Gebrauch entfetten und nach dem Gebrauch einfetten.

**Hinweis:**

Bei der Bestellung bitte den **gewünschten Ø zusätzlich angeben**, z. B. Nr. 483900 Gr. 5 **10,08** bzw. 483920 Gr. 5 **10,082**.

### Technische Beschreibung

Messstiftlänge	40 mm
Steigung	0,01 mm
Nennmaß	0,2 - 0,29 mm
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	2
Härte	$60 \pm 2$ HRC
Werkstoff	Lehrenstahl
Produktart	Prüfstift

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Prüfstift maximaler Ø 20

028260 20

Kalibrierung Prüfstift maximaler Ø 20

028240 20