



Pack promotionnel 3 coffrets de douilles, carré 1/4 pouce, 29 pièces



Données de commande

N° commande	GG6058 6
GTIN	4069515051712
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123; douilles** suivant **DIN 3124.** Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120.**

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8.

Pour vis Phillips avec filetage M2 – M6 et pour vis à fente avec filetage M2,5 – M5.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

3 coffrets de douilles 630368 6.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631720 réf. 3; 4; 5; 6

Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces similaires 675200 réf. 1; 2; 3

Embouts, C 6,3, pour vis à fente: 3 pièces similaires 675250 réf. 4; 5,5; 8

Embout porte-outils: 1 pièce 676800 réf. 4/4

Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029

Poignées emmanchées: 1 pièce 632840 réf. 150

Fiche technique

Rallonges: 1 pièce 75 mm
1 pièce 632420 réf. 150
Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4
Cliques: 1 pièce 632090 réf. 1/4
Présentation dans: coffret en plastique ABS

Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Clé hexagonale
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Nombre de pièces	29
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Emballage	coffret en plastique ABS
Longueur	257 mm
Largeur	149 mm
Hauteur	47 mm
Type de produit	Clé à douilles
USP1	3 coffrets de douilles, carré 1/4 pouce, 29 pièces

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG6058 6