

**Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Voda, Ø 9,5 x13,5 mm, Typ: 14S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	080073 14S
GTIN	7391390327505
Trieda položky	08A

Popis**Prevedenie:**

Bezpečnostný bubon na hadicu s vedením hadice a riadeným, výkonným navíjaním. Uzavreté **plastové teleso** s vysokou odolnosťou proti zlomeniu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu. Kompaktná konštrukcia a jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom natočenia 180°**. **PU hadica** vhodná na vysoké prietoky s vysokou odolnosťou voči oderu a ocelové pneumatické konektory.

Navíjačka vodnej hadice, vhodná pre vlhké a mokré prostredie, ideálna pre vyplachovacie aplikácie, stanice pre naplnenie kvapaliny a oblasti vyplachovania. PU hadica v zelenej farbe pre lepšie rozlíšenie.

Upozornenie:

Vodnú spojku nájdete pod Č. 080149 Veľ. 1/2.

Technický opis

Farba hadice	zelená
využitelná dĺžka hadice	14 m
Maximálny prevádzkový tlak	9 bar
Materiál krytu	Plast
Farba puzdra	modrá

Materiál hadice	Polyuretán
Automatický prevíjač SCS	áno
Vnútorý Ø hadice	9,5 mm
Pripojenie výstup	3/8 palec
Vonkajší Ø hadice	13,5 mm
Pripojenie vstup	3/8 palec
Výška puzdra	409 mm
Puzdro Šírka	490 mm
Hĺbka puzdra	190 mm
vhodné pre	kvapaliny
Atribút Názov produktu	Ø 9,5 ×13,5 mm
Druh produktu	Navíjačka hadíc

Príslušenstvo

Bezpečnostná spojka s vonkajším závitom, Alu Pripojovací vonkajší závit 1/2

080153 1/2

Univerzálna jednoručná rýchlospojka pre vodovodné potrubia Pripojovací vnútorný závit 1/2

080149 1/2