

**Unbrakonøgle, lang fosfateret, sekskant: 2,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	626125 2,5
GTIN	4045197921970
Artikelklasse	62B

Beskrivelse**Udførelse:**

Vinklet skaft iht. DIN ISO 2936 L, endeflader planbearbejdede og affasede. Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård).

Manganfosfateret overflade.

Bemærk:

HOLEX vinkelnøgler fås også i tommestørrelser (nr. 626108 og nr. 626128).

Teknisk beskrivelse

Vinkelbenlængde	115×21 mm
Materiale	Krom-vanadium-stål
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Lang udførelse	ja
Produkttype	Skruetrækkere

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/626125-2,5>