



Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 8



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 949032 8 |
| GTIN | 4069515040471 |
| Artikelklasse | 91G |

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus der Garderobenschränke verfügt über Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Rückwände mit Lüftungsschlitzten, Türen mit Handtuchhalter und Namensschild. Der Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|------|
| Schrägdach | nein |
| Namensschild | ja |

Datenblatt

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Norm | DIN 4547 |
| Schloss Ausführung | Drehriegelverschluss |
| Unterbau Ausführung | Aluminium-Füße |
| Anzahl Abteile | 8 |
| Lüftungsschlitz Rückwand | ja |
| Tiefe | 520 mm |
| Breite | 800 mm |
| je Abteil Nutzbreite | 342 mm |
| für Vorhängeschloss | ja |
| je Abteil Nutzhöhe | 370 mm |
| Gewicht | 76 kg |
| Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür |
| Sonderlackierung möglich | ja |
| für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis | 6 mm |
| Höhe | 1850 mm |
| je Abteil Nutztiefe | 472 mm |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Türöffnungswinkel | 225 Grad |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Produktart | Fächerschrank |

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/949032-8>