

Garant**DNMG váltólapka, simító, 30 darab HB7020-2, kedvezményes kiszérésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2420 150604
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Tartalom	250658 HB7020-2
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,75 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	160 - 400 mm/min

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Darabszám	30
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2420 150604