

Garant**Master Mute svarvbom A.. STFCL 90°, för vändskär TC..., vänster****Beställningsdata**

Ordernummer	265025 10/09
GTIN	4069515024884
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta. Hårdmetallförstärkt skaft.

OBS!:

Förkortning av borrarstången upp till en längd på L_{min} möjlig. Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A10X STFCL/L09
Passande vändskär	TC.. 0902..
Inställningsvinkel κ	90 grad
Utkragningslängd L_1	88 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	13 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm

totallängd L	161 mm
Serie	Master Mute
Mittförskjutning L ₃	6,8 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Skrivsats förvändskär	269028 39
anslutningsgänga	M9×0,5
Invändig	ja
Användning	vänster
Skaffform	Stål
Svängning	dämpad
Användning	Längssvarvning invändigt
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Svarvbom

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/265025-10/09>