

**Pack promotionnel Colle instantanée, 5 pièces****Données de commande**

N° commande	GG3361 FAST
GTIN	4067263137788
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante. Durcissement rapide, faible viscosité, convient pour **les élastomères EPDM, le caoutchouc plein, le caoutchouc mousse et le plastique**. Idéal pour la fabrication de joints toriques

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Maniabilité après	10 - 30 s
Résistance à la traction et au cisaillement	10 - 20 N/mm ²
Forme	liquide

Fiche technique

Résistance à la traction	10 - 20 N/mm ²
Couleur	transparent
Viscosité dynamique	10 - 20 mPas
pour matériau	Caoutchouc
pour matériau	Plastique
pour matériau	Elastomère
Température de stockage	20 °C
Densité	1,06 g/cm ³
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Plage de températures	-55 - 95 °C
Contenance	20 ml
Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
Attribut des noms de produit	20 g
Type de produit	Colles instantanées

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG3361-FAST>