



Vorteilspack 2- und 4-Gang Getriebe. 18V, geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0200 71161461
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber

- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdfreien Dauereinsatz.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8mm.

- Vollmetall-Getriebe mit 4 Gängen für optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben bis 6mm.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.

- **Mechanische Drehmomenteinstellung.**
- **Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.**

Lieferumfang:

Jeweils inklusive QuickIN Bohrfutter, Gürtelclip, Bithalter, L-BOXX.

3x Akku Bohrschrauber Nr. 070200 Gr. 71161461.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851 - 073866.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 1. Gang	400 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Herstellerbezeichnung	ASCM 18 QSW AS Select
Akkuspannung	18 V
maximale Drehzahl 2. Gang	700 min ⁻¹
Akkuart	Lithium-Ion
maximale Drehzahl 3. Gang	1400 min ⁻¹
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximales Drehmoment hart	40 Nm
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl 4. Gang	2500 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Gewicht	13 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximales Drehmoment weich	30 Nm
typische Verwendung	Medium
Produktart	Bohrschauber
USP1	2- und 4-Gang Getriebe. 18V
USP2	geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG0200-71161461>
