

Garant**Wytaczaku Master Mute A.. SDUCR 93°, do płytek skrawających DC..., prawa****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265014 40/11
GTIN	4069515024693
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Możliwe skrócenie wytaczaka do długości $L_{min.}$. Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
wkręt płytki podporowej	269013 8
płytki podporowa	269005 18
Seria	Master Mute
długość całkowita L	359 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm
Przesunięcie osi L_3	27 mm
Długość wysięgu L_1	240 mm
$\varnothing$ chwytu D_s	40 mm
śruby mocujące	269028 50
Norma	norma zakładowa
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
kod ISO uchwytu	A40X SDUCR/L11

Karta danych

Kąt ustawienia κ	93 stopni
$L_{\min}$	240 mm
gwint przyłączeniowy	G1/2
rodzaj zastosowania	prawe
kształt chwytu	stal
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Wytaczak

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265014-40/11>