

Garant**Elektronische Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	467520 800
GTIN	4007368121725
Artikelklasse	41H

Beschreibung**Ausführung:**

Misst den Winkel elektronisch und zeigt ihn digital an. Der Messcomputer kann in Sekundenschnelle sowohl in horizontaler als auch vertikaler Lage kalibriert werden. Durch je eine Horizontal- und Vertikallibelle auch konventionell verwendbar.

Vorteil:

- **Lithium-Ionen-Akku über USB-C aufladbar.**
- **Automatische Bildschirmdrehung.**
- **Stabiles eloxiertes Aluprofil.**
- **Prismatische Messfläche.**
- **akustische Zielführung.**
- **Staub- und wassergeschützt.**
- **integrierte digitale Dosenlibelle.**

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Akku. Im stabilen, transparenten Kunststoff-Schraubrohr.

Sonderzubehör:

- **USB#Ladegerät Nr. 081601 Gr. HC105.**
- **USB#Ladekabel Nr. 081603 Gr. USB#C.**

Technische Beschreibung

Fehlergrenze in Normallage und bei Umschlagmessung	0,5 mm/m
IP-Schutzart	IP 67
Länge	800 mm

Energieversorgung	Akkubetrieben
Fehlergrenze Elektronikmodul	0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) Grad
Messtechnik	digital
Material Gehäuse	Aluminium
Kalibrierung	H2
Produktart	Wasserwaage

Passende Produkte

No Shop URL available for: 467520 800