



12hranná hlavice, 3/4 palce, Rozměr klíče: 7/8palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	644600 7/8
GTIN	4018754009312
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3120-D 20

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Technický popis

Ø na hnané straně	33 mm
Délka	51 mm
Rozměr klíče	7/8 palec
Upínací 4hran	3/4 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	povrch chromovaný přes nikl

Technický list

Druh produktu

Nástrčné klíče