

Garant**Stopka vyvrtávacích tyčí GARANT Master Mute PSC tlumící kmitání, PSC 80, Ø stopky/užitečná délka L1: 25/130mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265065 25/130
GTIN	4069515027014
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:****S modulárním rozhraním, vhodné pro systémy jiných výrobců (např. Iscar).**

Verze se stopkou Ø 50 mm a Ø 60 mm v pravém provedení. Levá verze k dodání na poptávku.

Vhodné pro:

Výměnné vyvrtávací hlavy GARANT Master Mute č. 265100–265377.

Upozornění:Pracovní délka je prodloužena o délku L příslušné výměnné vyvrtávací hlavy. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).**Technický popis**

Ø stopky	25 mm
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Sada montážních šroubů	269026 4
Užitná délka L ₁	130 mm
Série	Master Mute
Počet chladicích kanálů	3
Upnutí	PSC 80
Kmitání	tlumené

Norma pro upínání	ISO 12164-3
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265065-25/130>