


**VBMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT130,
Velikost: 160404**
Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2692 160404
GTIN	4067263097082
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 mm/min
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Vsebina	261257 HBT130
število kosov	50
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2692 160404