

Garant**Výhodné balení 5× tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG6029 10X210
GTIN	4069515045537
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. **Geometrie 4×90°** se speciálně vyvinutými, **stejně vysokými břity** a stabilními rameny zajišťují přesné, rozměrově stálé otvory pro profesionální usazení kotev a bezpečné upevnění hmoždinek. 4spirálová vrtací tělo pro příjemně klidné vrtání s nízkými vibracemi a optimálním vedením ve vyvrtaném otvoru. **Radiálně** tvarovaná **ochrana armování**: Brání zaháknutí u armovacích kotev a zvyšuje životnost. Robustní **jednodílná TK** deska se 4 břity, která je jako celek zapuštěná do jádra vrtáku. Podstatně snížené nebezpečí zlomení.

Výhoda:

- **Krátké spirálové náběhy zajišťují plynulý odvod vrtné moučky.**
- **Známky opotřebení: Pro vyhodnocení, zda je nástroj ještě vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky.**
- **Design 4×4 umožňuje přesné otáčení bez obvodového házení a minimalizuje opotřebení a ztráty třením.**

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání.

Rozsah dodávky:

5× tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus č. 789040 vel. 10X210.

Technický popis

Ø	10 mm
Celková délka	210 mm
Pracovní délka	150 mm

Technický list

Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene
USP1	5× tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6029 10X210