

Garant**CNMG esztergalapka, simítás 50 db, HB7140-2, Méret: 120408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2905 120408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	04:25 mm
Darabszám	50
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Tartalom	250060 HB7140-2
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm

Fő felhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 mm/min
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2905 120408