

Garant

**SNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 120408**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2951 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Globina reza $a_{p \min}$	0,55 mm
Globina reza $a_{p \max}$	4:25 mm
Vsebina	251324 HB7130-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Podajanje f	0,2 - 0,55 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	1,5 - 7 mm

Podatkovni list

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2951 120408