




Vorteilspack HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, 20 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG4031 6,5
GTIN	4067263101840
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Wie Nr. 114031.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 114030.

Gr. 13,5 – 16 : Mit abgesetztem Schaft-Ø 12,7 mm.

Technische Beschreibung

Spitzenwinkel	118 Grad
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D _s	6,5 mm
Spannutenlänge L _c	63 mm
Gesamtlänge L	101 mm
Nenn-Ø D _c	6,5 mm

Datenblatt

Norm	DIN 338
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	53,3 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,07 mm/U
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Inhalt	20
Serie	CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	18 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG4031-6,5>

Datenblatt