

**Plăcuță amovibilă CNMG finisare 50 buc., HBT020, Dimensiuni: 120404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3901 120404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	4,25 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Cuprins	250092 HBT020
Rază la colț	0,4 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3901 120404
