

Garant**Plăcuță amovibilă KNUX cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7130-2, Referință: 160410L****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2936 160410L
GTIN	4067263094531
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,65 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Rază la colț	1 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	acoperit
Cuprins	251038 HB7130-2
Aplicația principală	M
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot

Fișă de date

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410L
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2936 160410L